

# Viktiga funktioner

## AutoSense OS

Hörapparaterna Virto V, som använder nya AutoSense OS, identifierar och anpassar sig till fler av dina kunders lyssningsmiljöer än någonsin. AutoSense OS fångar upp och analyserar ljudmiljön med hög precision. Därefter blandas komponenter från flera program i realtid vilket resulterar i en sömlös lyssningsupplevelse.

## Tal i bil

Minskar bredbandsbuller i bilen och skapar en stabil lyssningsmiljö där det är enkelt att kommunicera utan ansträngning.

## Komfort i eko

Identifierar efterklangens frekvens och tillämpar en lämplig mängd förstärkningsminskning, vilket leder till mindre distorsion och gör det enklare att höra.

## Tal i starkt buller

Zoomar in på en enda röst i en diffus bullermiljö och ger bättre taluppfattbarhet. Programmets huvudfunktion, StereoZoom, anpassar sig nu till rörliga och asymmetriska bullerkällor, vilket ökar taluppfattbarheten med upp till 60%.<sup>1</sup>

## Tinnitusbalans brusgenerator

Tinnitusbalans brusgenerator ger en möjlighet att tillföra brus som kan användas som en del i behandling av tinnitus, som t ex TRT.

<sup>1</sup> StereoZoom förbättrar taluppfattningen även vid öppna anpassningar. Phonak Field Study News, April 2011

# Funktionsnivåer

	Premium V90	Avancerad V70	Standard V50
<b>AutoSense OS</b>	Premium	Avancerad	Standard
Lugn situation	•	•	•
Tal i buller	•	•	•
Komfort i buller	•	•	•
Musik	•	•	
Tal i starkt buller <sup>2</sup>	•		
Tal i bilen <sup>2</sup>	•		
Komfort i eko	•		
<b>Ytterligare program</b>			
Max antal ytterligare program	5	4	3
Speech in Wind	•		
Komfort i eko	•		
Tal i starkt buller <sup>2</sup>	•	•	
Tal i 360° <sup>2</sup>	•	•	
Tal i buller <sup>2</sup>	•	•	•
Lugn situation	•	•	•
Komfort i buller	•	•	•
Musik	•	•	•
Akustisk telefon	•	•	•
Individuellt program	•	•	•
<b>Streamingprogram</b>			
Max antal streamingprogram	4	4	3
Bluetooth audio + mik	•	•	•
Bluetoothtelefon / DECT + mik	•	•	•
RemoteMic / Roger	•	•	•
Audiojack	•	•	•

Funktioner	Premium V90	Avancerad V70	Standard V50
UltraZoom <sup>2</sup>	Premium	Avancerad	Standard
SNR-Boost <sup>2</sup>	•	•	•
FlexControl	•	•	•
FlexVolume	•	•	•
DuoPhone <sup>2</sup>	•	•	•
SoundRecover	•	•	•
Brukarbaserad fininställning	•	•	•
Kanaler	20	16	12
WhistleBlock	•	•	•
NoiseBlock	•	•	•
WindBlock <sup>2</sup>	•	•	
EchoBlock	•		
SoundRelax	•	•	
QuickSync <sup>2</sup>	•	•	•
AOV	•	•	•
Tinnitusbalans	•	•	•
auto Acclimatization	•	•	•

---

# Life is on

Vi är lyhörda för behoven hos alla dem som är beroende av våra kunskaper, idéer och omsorger. Genom att utmana teknologins gränser på ett kreativt sätt utvecklar vi innovationer som hjälper människor att höra, förstå och uppleva mer av livets rika ljudlandskap.

Samspela fritt. Kommuniera med självförtroende.  
Lev ett liv utan gränser. Livet är nu.







[www.phonakpro.se](http://www.phonakpro.se)

# Phonak Virto V

Produktinformation




# Produktbeskrivning

						
	Phonak Virto V-nano V90/V70/V50	Phonak Virto V-10 NW O V90/V70/V50	Phonak Virto V-10 O V90/V70/V50	Phonak Virto V-10 V90/V70/V50	Phonak Virto V-312 V90/V70/V50	Phonak Virto V-13 V90/V70/V50
<b>Styrkeklass</b>						
M	•	•	•	•	•	•
P		•	•	•	•	•
SP		•	•	•	•	•
UP <sup>1</sup>					•	•
<b>Produktbeskrivning</b>						
Batteristorlek	10	10	10	10	312	13
Tryckknapp (Program/Volym)	•	•	•	•	•	•
Volymkontroll		•	•	•	•	•
Telespole		•	•	•	•	•
EasyPhone		•	•	•	•	•
Mikrofonteknologi	Omni	Omni	Omni	Riktmikrofon	Riktmikrofon	Riktmikrofon
Trådlös teknik			•	•	•	•
Programmering via kabel				•	•	•


## Tekniska data

Styrkenivå		M	P	SP	UP <sup>1</sup>
Maximal utnivå (dB SPL)	2cc	112	118	122	130
	Öronsimulator	120	125	129	135
Maximal förstärkning (dB)	2cc	40	50	60	70
	Öronsimulator	50	60	70	78
Frekvensområde (Hz)	2cc	<100 - 7000	<100 - 6700	<100 - 7000	<100 - 5200
Strömförbrukning (mA)		1.2	1.1	1.2	1.2


Anpassningsområde




Lätt till måttlig hörselnedsättning av alla typer



Lätt till måttligt grav hörselnedsättning av alla typer



Måttlig till grav hörselnedsättning av alla typer



Måttlig till mycket grav hörselnedsättning av alla typer

# Färger

## Frontplatta



14

Tan



22

Cocoa



26

Pink



28

Brown



06

Black  
(bara till nano)

## Skal



14

Tan



22

Cocoa



26

Pink



28

Brown



19

White



21

Transparent



36

Red  
Transparent



37

Blue  
Transparent

## Storlekar



Phonak  
Virto V-nano  
V90/V70/V50



Phonak  
Virto V-10 NW O  
V90/V70/V50



Phonak  
Virto V-10 O  
V90/V70/V50



Phonak  
Virto V-10  
V90/V70/V50



Phonak  
Virto V-312  
V90/V70/V50




















Phonak  
Virto V-13  
V90/V70/V50

IIC	•					
CIC		•	•			
MC		•	•	•		
ITC		•	•	•	•	•
HS		•	•	•	•	•
FS		•	•	•	•	•

# Anpassning

Programvara	Phonak Target™ 4.2 eller högre
Gränssnitt	iCube II, programmeringskabel, NOAHLink, HI-PRO, HI-PRO2

# Tillbehör

		 <b>Phonak Virto V-nano</b> V90/V70/V50	 <b>Phonak Virto V-10 NW O</b> V90/V70/V50	 <b>Phonak Virto V-10 O</b> V90/V70/V50	 <b>Phonak Virto V-10</b> V90/V70/V50	 <b>Phonak Virto V-312</b> V90/V70/V50	 <b>Phonak Virto V-13</b> V90/V70/V50
<b>Trådlösa tillbehör</b>							
	Phonak DECT II			•	•	•	•
	Phonak PilotOne II			•	•	•	•
	EasyCall II			•	•	•	•
	Phonak ComPilot II			•	•	•	•
	Phonak ComPilot Air II			•	•	•	•
	Phonak TVLink II			• <sup>1</sup>	• <sup>1</sup>	• <sup>1</sup>	• <sup>1</sup>
	Phonak RemoteMic			• <sup>1</sup>	• <sup>1</sup>	• <sup>1</sup>	• <sup>1</sup>
	Phonak RemoteControl App			• <sup>1</sup>	• <sup>1</sup>	• <sup>1</sup>	• <sup>1</sup>
	Phonak MiniControl	•					
<b>Roger</b>							
	Roger X / Phonak ComPilot II			•	•	•	•
	Roger MyLink		• <sup>2</sup>	• <sup>2</sup>	• <sup>2</sup>	• <sup>2</sup>	• <sup>2</sup>

För information om Roger-mikrofoner hänvisas till [www.phonakpro.se](http://www.phonakpro.se)

1 Kräver ComPilot II ComPilot Air II  
 2 Endast tillsammans med telespole